

Garant**DNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 110408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2920 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\max}$	2.75 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Aantal	30
Aantal wisselingen/snijanten	4
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Inhoud	250654 HB7140-2
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2920 110408