

Garant**RCMX wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 1003****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2826 1003
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RC.X 1003
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Inhoud	260640 HB7020-2
Aantal	30
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,5 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2826 1003