

Garant**CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3804 09T308
GTIN	4067263097518
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	CCGT 09T308
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3,25 mm
Coating	ongecoat
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Inhoud	260152 HU7310
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Aantal	30
Tolerantie	G

Soort	HU7310
Snedecomdities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3804 09T308