

Garant**SCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2831 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Inhoud	260742 HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2831 09T304