

Garant**DCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7315-1, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3813 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,6 mm
Snijdiepte $a_{p\max}$	1,75 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 600 mm/min
Inhoud	260351 HB7315-1
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,15 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,
Aantal	50
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm

Tolerantie	G
Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3813 070202