

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 11T302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3517 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	260356 HB7130-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3517 11T302