

Garant**RCG. wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU730-1, Maat: 0602****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3819 0602
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
ISO-code wisselplaat	RCGT 0602
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,5 mm
Inhoud	260620 HU7310-1
Aantal	30

Soort	HU730-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3819 0602