

Garant**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 110408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2929 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Inhoud	250754 HB7140-2

Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7140-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2929 110408