

Garant**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2929 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Inhoud	250764 HB7140-2
Coating	gecoat
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2929 150612