

Garant**TCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HU7310, Maat: 110202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3825 110202
GTIN	4067263098317
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Inhoud	260980 HU7310
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
ISO-code wisselplaat	TCGT 110202
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Coating	ongecoat
Aantal	30

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecomdities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3825 110202