

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 110208****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2839 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Inhoud	260954 HB7010-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2839 110208