

Garant**TCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 16T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3826 16T304
GTIN	4067263098362
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TCGT 16T304
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Inhoud	260986 HU7310
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal	50
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Coating	ongecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,4 mm

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecndities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3826 16T304