

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 110208****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2840 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	3
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Inhoud	260954 HB7020-2
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2840 110208