

**Garant****VBGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110304****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3829 110304 |
| GTIN          | 4067263098423 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,1 - 4 mm            |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,25 mm               |
| Aantal wisselingen/snikanten        | 2                     |
| Voeding f                           | 0,05 - 0,5 mm/omw,    |
| Coating                             | ongecoat              |
| Hoofdtoepassing                     | N                     |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 1.75 mm               |
| ISO-code wisselplaat                | VBGT 110304           |
| Inhoud                              | 261224 HU7310         |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 350 - 600 mm/min      |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Aantal                              | 50                    |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Tolerantie     | G                            |
| Soort          | HU7310                       |
| Snedecondities | continu                      |
| Spaanbreker    | AM                           |
| Producttype    | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3829 110304