

Garant**VBGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3829 160404
GTIN	4067263098447
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Inhoud	261232 HU7310
Hoofdtoepassing	N
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VBGT 160404
Aantal	50
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Coating	ongecoat
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Snijmateriaal	HM

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3829 160404