

Garant**VBGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3829 160408
GTIN	4067263098461
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	ongecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Inhoud	261234 HU7310
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VBGT 160408
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3829 160408