

Garant**TCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2843 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Inhoud	260956 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\max}$	4 mm
Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2843 16T304