

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7315-1, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3832 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCGT 160408
Hoekradius	0,8 mm
Aantal	30
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoofdtoepassing	N
Inhoud	261374 HB7315-1
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	G

Soort	HB7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3832 160408