

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HU7315-1, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3833 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Coating	ongecoat
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Inhoud	261364 HU315-1
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Tolerantie	G
Soort	HU7315-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3833 110302