

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 110202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2846 110202
GTIN	4067263095712
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260980 HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Aantal	30
Soort	HB7020-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2846 110202