

Garant**VCGT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7315-1, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3834 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 600 mm/min
ISO-code wisselplaat	VCGT 160408
Aantal	50
Aantal wisselingen/snij-kanten	2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Inhoud	261374 HB7315-1
Hoofdtoepassing	N
Tolerantie	G
Soort	HB7315-1

Snedecondities	continu
Spaanbreker	AF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3834 160408