

Garant**VCGT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7310, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3836 110302
GTIN	4067263098676
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	261453 HB7310
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	VCGT 110302
Aantal	30
Tolerantie	G
Soort	HB7310

Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3836 110302