

Garant**VCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 110301****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3837 110301
GTIN	4067263098560
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261452 HU7310
Aantal	50
Hoofdtoepassing	N
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
ISO-code wisselplaat	VCGT 110301
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Coating	ongecoat
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,05 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p \max}$	1.75 mm

Gegevensblad

Hoekradius	0,1 mm
Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3837 110301