

Garant**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2962 160408
GTIN	4067263094760
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhoud	251544 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	6

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2962 160408