

Garant**VNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2967 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251732 HB7120-1
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Aantal	50
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,

Soort	HB7120-1
Snedecomditie	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2967 160404