

Garant**VNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2967 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251734 HB7120-1
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\max}$	2.5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,55 mm

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2967 160408