

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2856 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Aantal	50
Inhoud	261150 HB7020-2
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,

Soort	HB7020-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2856 160402