

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2856 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Inhoud	261152 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal	50
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoofdtoepassing	P

Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2856 160404