

Garant**WNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 080404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2977 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Aantal	30
Inhoud	251962 HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7130-2

Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2977 080404