

Garant**VBGT 110302, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261222 HU7310
GTIN	4045197696212
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBGT 110302 HU7310 Soort: HU7310
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,

Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VBGT 110302
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien