


**VBMT 160408, Soort: CA510**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA510
GTIN	4960664699872
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

VBMT 160408 CA510 Soort: CA510  
 Spaanbreker: HQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	continu
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien