

Garant**VB.T 160408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7020
GTIN	4045197699817
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Snedecndities	licht onderbroken

Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien