

Garant**VB.T 160408, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VB.T 160408 HB7310 Soort: HB7310
Spaanbreker: AM
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,1 - 4 mm
Voeding f : 0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 350 - 600 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBGT 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien