

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien