

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	SM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien