


VCGX 1103005, Soort: SP4019

Bestelgegevens

Bestelnummer	261381 SP4019
GTIN	5660058
Artikelklasse	28D

Omschrijving

VCGX 1103005 SP4019 Soort: SP4019
 Spaanbreker: 62
 Snijdiepte a_p : 0,15 - 3 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 3 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	62
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	VCGX 1103005
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal