

**Garant****VC.T 110304, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

### Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	N
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HU7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien