

**Garant****VC.T 110304, Soort: HB7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7310
GTIN	4045197671660
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

### Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	AM
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	N
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	VCGT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien