


Garant**Volprofielplaat 55° binnen rechts, HB7010, Aantal gangen / inch: 28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270820 28
GTIN	4045197370686
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Maximale snijkantstabiliteit, dankzij sterke en negatieve wisselplaat.**
- **Breed toepassingsgebied door geoptimaliseerde, universele spaanbrekergeometrie.**
- **Maximale herhaalnauwkeurigheid dankzij precisiessintering en precisiesslijping.**
- **Compatibel met de volgende plaatafmetingen van andere producenten:**

Maat 9,3 (L), 2 snijkanten: 5 mm (IC).

Volprofielplaat 55° voor binnendraad volgens norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, tolerantieklasse Medium Class A. Binnen-Ø wordt meegesneden.

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	28
Snijmateriaal	HM
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Volprofiel

Soort	HB7010
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	BSP
Draadsoort	G
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSP-LH
Flankhoek	55 graden
Dikte	2,42 mm
Plaatafmeting L	9,3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		

nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt