



## Slijp- en controleklem met spindel, Bekbreedte A: 100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	363550 100
GTIN	4045197313577
Artikelklasse	38F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

**Gebruik aan 4 verschillende zijden** (basis-, kopse en zijvlakken).

Met horizontaal **ingeslepen prisma.**

#### Functie:

**Neertreksysteem** – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

#### Toepassing:

Voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

#### Nauwkeurigheid:

Binnen **0,003 mm / 100 mm** (systeemnauwkeurigheid).

#### Levering:

Inclusief zwenkel.

### Technische beschrijving

Totale lengte a	270 mm
Gewicht	9,5 kg
Maximaal spanbereik b	140 mm
Bekbreedte A	100 mm
Bekhoogte C	40 mm

Totale breedte B	100 mm
Producttype	Controlemachineklem