



Slijp- en controleklem met spindel, Bekbreedte A: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363550 125
GTIN	4045197313584
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).

Met horizontaal **ingeslepen prisma.**

Functie:

Neertreksysteem – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

Voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

Nauwkeurigheid:

Binnen **0,003 mm** / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Levering:

Inclusief zwenkel.

Technische beschrijving

Gewicht	14,5 kg
Totale lengte a	300 mm
Maximaal spanbereik b	160 mm
Bekbreedte A	125 mm
Bekhoogte C	43 mm

Totale breedte B	125 mm
Producttype	Controlemachineklem