

**Garant****CCGT 09T302 FN, PKD, Snijkantuitvoering: TWF****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265812 TWF    |
| GTIN          | 4045197448927 |
| Artikelklasse | 21L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Nabewerken, scherpe snijkant voor geringe snijdruk.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 6 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: TWF

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 400 - 3500 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor G(C)FK: 400 - 900 m/min

**Technische beschrijving**

|   |                  |
|---|------------------|
| Snedeccondities                             | continu          |
| Snijnsnelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si | 400 - 3500 m/min |
| Snijdiepte $a_p$                            | 0,1 - 1 mm       |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK | 400 - 900 m/min              |
| Voeding $f$                     | 0,03 - 0,2 mm/omw,           |
| Hoekradius                      | 0,2 mm                       |
| Snijkantuitvoering              | TWF                          |
| Soort                           | PKD                          |
| Fijn/ruw-indeling               | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                   | PKD                          |
| ISO-code wisselplaat            | CCGT 09T302 FN               |
| Aantal wisselingen/snijkanten   | 1                            |
| Productnaamattribuut            | PKD                          |
| Spaanhoek                       | 6 graden                     |
| Producttype                     | Wisselplaat voor het draaien |