

**Garant**
**CCGW 120404 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	265826 N
GTIN	4045197448996
Artikelklasse	21L

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Neutraal, zonder spaanbreker.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 0 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: N

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor non-ferrometalen: 300 - 1500 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si	300 - 2000 m/min
Voeding $f$	0,03 - 0,4 mm/omw,

Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	N
Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK	150 - 600 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ voor non-ferrometalen	300 - 1500 m/min
Soort	PKD
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	PKD
ISO-code wisselplaat	CCGW 120404 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien