

**Garant****Steekdraaiplaat middelfijne bewerking, HB7215, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273727 2
GTIN	4045197578327
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Steekbreedte w	2 mm
Voeding f	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	K
Neventoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	HB7215
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
GG(G)	geschikt	280 m/min	K
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		