

**Garant****Steekdraaiplaat middelfijne bewerking, CU7025, Steekbreedte w: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273730 5
GTIN	4045197579232
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	5 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	1 - 2,7 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	CU7025
Hoekradius R	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Continu	geschikt		
droog	geschikt		