

**VNMA 160404, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 255596 M |
| GTIN | 4045197818003 |
| Artikelklasse | 22I |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerkuitvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,25 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Snedcondities | continu |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 0,25 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 200 m/min |
| Soort | BUX220 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,2 mm/omw, |
| Snijkantuitvoering | M |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| ISO-code wisselplaat | VNMA 160404 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Productnaamattribuut | BUX220 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |