

**DCMW 11T308, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265770 M
GTIN	4045197818126
Artikelklasse	22I

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Wegwerkuitvoering.
- Met één snijkant.

**Opmerking:**

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijkantuitvoering	M
Soort	BUX220
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DCMW 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien