


Garant**WCHX 05T102, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268476 ALU
GTIN	4045197470409
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 10.
geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 10 mm

Soort: HU70AL

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/min

Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 180 m/min

Technische beschrijving

Type	ALU
Neventoepassing	K
Snijnsnelheid v _c Neventoepassing	180 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v _c Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 05T102
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	10 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien