

**VCMW 110302, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265782 M
GTIN	4045197818188
Artikelklasse	22I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerputvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,25 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Snedecndities	continu

Soort	BUX220
Snijkantuitvoering	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	VCMW 110302
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien