

**VCMW 160408, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265790 M
GTIN	4045197818225
Artikelklasse	22I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerputvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,25 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijkantuitvoering	M
Snedecndities	continu
Soort	BUX220
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	VCMW 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien